

# CH 3-150

Cod. 22.9240.99

Termostato riscaldante e raffreddante Combitherm - 2 BIOSAN modello CH 3-150



## Descrizione

Combitherm-2 CH 3-150 è progettato appositamente per stabilizzare termicamente i materiali a temperature da  $-3^{\circ}\text{C}$  a  $150^{\circ}\text{C}$ , secondo i metodi di analisi utilizzati.

Caratteristiche principali:

- Costituito da 2 termoblocchi a innesto indipendenti, di raffreddamento e di riscaldamento, combinati in un'unica scheda a circuito elettronico e contenuti all'interno di un corpo esterno comune.
- La parte sinistra della tastiera anteriore viene usata per l'impostazione dei parametri per i blocchi a innesto di raffreddamento, mentre la parte destra svolge una funzione analoga per i blocchi a innesto di riscaldamento.
- Le due parti sono regolate in maniera indipendente e possono realizzare fino a 16 programmi, ciascuno dei quali comprende le impostazioni di temperatura e tempo.
- Per il raffreddamento al di sotto della temperatura ambiente viene usata la tecnologia di Peltier; per il riscaldamento fino a  $150^{\circ}\text{C}$  viene usato il PCB.

La separazione dei componenti di raffreddamento e di riscaldamento l'uno dall'altro aumenta la durata nel tempo dello strumento e la velocità di variazione della temperatura a seguito dell'impostazione di un nuovo programma.

Da completare con i termoblocchi per vari tipi di provette (vedi accessori).

## Dati Tecnici

Range temperatura ( $^{\circ}\text{C}$ )	+25 ÷ +150
Precisione ( $^{\circ}\text{C}$ )	$\pm 0,1$
Risoluzione ( $^{\circ}\text{C}$ )	1

---

<b>N° blocchi</b>	2 a innesto indipendenti
<b>Timer</b>	1 min-99 h 59 min
<b>Velocità (rpm)</b>	-
<b>Ampiezza oscillazione (mm)</b>	-
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	295x285x220
<b>Classe di protezione</b>	-
<b>Peso (kg)</b>	5,6
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	220/50/430

---

## Accessori/Correlati

---

<b>23.A012.57</b>	B5-29 Blocco per provette diam. mm. 29x 5 alloggiamenti modello B5-29
<b>23.9816.99</b>	B10-16 Blocco per provette diam. mm. 16x 10 alloggiamenti modello B10-16

---

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE