

# GEL-GLASS™ - S7

Cod. 08.1401.00

Elettrodo di pH combinato HAMILTON modello GEL-GLASS in vetro testa a vite S7, senza cavo



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Riempimento a gel senza manutenzione
- senza cavo

## Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	-10÷60
Corpo	Vetro
Elettrolita	Gel
Diaframma	Ceramico
Elemento di riferimento	Ag/AgCl

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO QUELLE INDICATE E PREDISPOSTE DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO, RAGION PER CUI GHIARONI NON PUO' GARANTIRE SULLA COMPLETEZZA O CORRETTEZZA DELLE STESSE